



MASTER LEDspot PAR



MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

MASTER LEDspot PAR Det energibesparende alternativet. Med et robust design og varmhvit lysstråle er den nye generasjonen PAR-lyskilder ideell til allmenbelysning og spotbelysning i servicesektoren. Denne belysningen er spesielt godt egnet for fellesområder som lobbyer, korridorer og trappeoppganger – der lyset alltid skal være på. MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 er kompatibel med eksisterende armaturer med E27-fatning og kan erstatte 75 W halogenpærer. Dette gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten å redusere lysytelsen. Den IP44-klassifiserte versjonen av PAR 38 for bruk utendørs er et av de få energibesparende alternativene til PAR38-glødelamper for utendørsbruk som er tilgjengelig på markedet.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	25 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Narrow Cone
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	25 grad(er)
Lysytelse	750 lm
Lysintensitet (nom.)	1 800 cd
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	88,89 lm/W
Fargesamsvar	<6

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjetle på 90° (merkekapasitet)	750 lm
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 Hz
Inngangsfrekvens	50 Hz
Effektforbruk	9 W
lyskildestrom (nom.)	44 mA
Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spennning (nom.)	220-240 V

MASTER LEDspot PAR

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	PAR38 [PAR 4,75 tommer / 121 mm]
-------------	----------------------------------


Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitetsklasse	F
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	9 kWh
EPREL-registreringsnummer	465201
EyeComfort	Ja

Produktdata


Produktnavn for bestilling	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D
Fullstendig produktnavn	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D
Full EOC	871869671456000
Bestillingskode	71456000
Materialenr. (12NC)	929001322702
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696714560
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718696714577

Målskisse




Product	D	C
MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827
PAR38 25D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

MASTER LEDspot PAR

Fotometriske data




© 2023 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 10

Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

