



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

Táto nová generácia PAR svetelných zdrojov má robustný tvar a vytvára teplé biele svetlo, vďaka čomu je ideálna na všeobecné a bodové osvetlenie stravovacích a ubytovacích zariadení. K dispozícii sú stmievateľné a nestmievateľné verzie. Obzvlášť sú vhodné na osvetlenie verejných priestranstiev, ako sú vstupné haly, chodby a schodiská, ktoré sú neustále osvetlené. Sú vhodné do existujúcich svietidiel s objímkou E27 a sú navrhnuté ako náhrada za halogénové / klasické žiarovky. MASTER LEDspot PAR prinášajú značné úspory energie a minimalizujú náklady na údržbu bez zníženia jasů. Krytie IP44 outdoor verzie PAR 38 je jedným z mála existujúcich energeticky úsporných alternatív k žiarovkovej outdoor verzii. Stmievateľné PAR 20 sú ideálnou náhradou za bodové žiarovky.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E27 [E27]
Nominálna životnosť	25 000 h
Spínací cyklus	25 000
Technológia osvetlenia	LED
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Svetelné technické	
Kód farby	827 [CCT of 2700K]
Uhol vyžarovania (nom.)	25 stupeň (stupne)
Svetelný tok	740 lm
Intenzita svetla (nom.)	3 500 cd
Označenie farby	Teplá biela (WW)
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2700 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	83,16 lm/W
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (CRI)	80

LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.) 70 %	
Svetelný tok v 90° kuželi (menovitý)	740 lm
Prevádzkové a elektrické	
Sieťová frekvencia	50 Hz
Vstupná frekvencia	50 Hz
Spotreba	9,5 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	48 mA
Ekvivalentný výkon	75 W
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	0,5 s
Účinnosť (zlomok)	0.85
Napätie (nom.)	220-240 V
Teplota	
Maximálna teplota krytu (nom.)	80 °C

MASTER LEDspot PAR

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky	PAR30S [PAR, 3,75 palca/95 mm, krátka verzia]
---------------	---

Schválenie a použitie


Vhodné pre akcentačné osvetlenie	Áno
Spotreba energie kWh/1 000 h	10 kWh
EyeComfort	áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D
-----------------------------	--


Úplný názov produktu	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D
Úplný kód produktu	871869671380800
Objednávkový kód	71380800
Č. materiálu (12NC)	929001322902
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696713808
Čitateľ – počet balení v krabici	6
EAN/UPC – balenie	8718696713815

Rozmerový obrázok




Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Fotometrické údaje



General Information 4.1 Photo Lighting 8.1 Page 17




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D


MASTER LEDspot PAR

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827
PAR30S 25D

Životnosť



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S
25D

