



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

Den nya generationen PAR-lampor har en robust design och ett varmvitt ljus som gör dem perfekta för allmänbelysning och spotbelysning inom hotell- och restaurangbranschen. Utbudet består av såväl dimbara som icke dimbara versioner. De är särskilt lämpliga för allmänna utrymmen där ljuset alltid är tätt, t. ex. receptioner, korridorer och trapphus. Master LEDspot PAR, som är kompatibel med befintliga E27-socklar och designad för att kunna ersätta halogen- och glödlampor, ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna utan att reducera ljusstyrkan. Den IP44-klassade versionen av PAR 38-lampan för utomhusbruk är ett av de få energibesparande alternativen till de PAR 38-glödlampor för utomhusbruk som är tillgängliga idag. Den dimbara PAR 20 är en perfekt ersättning till en spotglödlampa.

Produktdata


Allmän information	
Sockel	E27 [E27]
Nominell livslängd	25 000 h
Driftcykel	25 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	25 °
Ljusflöde	740 lm
Ljusstyrka (nom)	3 500 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	83,16 lm/W
Färgbeständighet	<6

Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	740 lm
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 Hz
Ingångsfrekvens	50 Hz
Effektförbrukning	9,5 W
Lampström (nom)	48 mA
Motsvarande effekt	75 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.85
Spänning (nom)	220-240 V


MASTER LEDspot PAR

Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	PAR30S [PAR 3,75 tum/95 mm, kort]
Användning och godkännande	
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	10 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

Måttskiss




Fotometriska data



Fullständigt produktnamn	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D
Full EOC	871869671380800
Beskrivning av lokal kod	8293199
Beställningsnummer	71380800
Materialnummer (12NC)	929001322902
Lokal kod	8293199
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696713808
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8718696713815

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	95 mm	86 mm




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D


MASTER LEDspot PAR

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827
PAR30S 25D

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S
25D

