



# MASTER LEDspot PAR

## MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Met een robuuste vormgeving en warmwitte lichtbundel zijn deze nieuwe generatie PAR-lampen ideaal voor algemene en spotverlichting in de horecabranche. Er is keuze uit dimbare en niet dimbare uitvoeringen. Deze zijn speciaal geschikt voor algemene ruimten zoals entrees, gangen en trappenhuizen waar het licht altijd brandt.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	25.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	25 graden
Lichtstroom	820 lm
Lichtsterkte (nom.)	3.500 cd
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	92,63 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	820 lm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 Hz

Ingangsfrequentie	50 Hz
Energieverbruik	9,5 W
Lampstroom (nom.)	48 mA
Overeenkomstig vermogen	75 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,85
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	PAR30S [PAR 95 mm Kort]


Keurmerken en classificaties	
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	10 kWh

# MASTER LEDspot PAR

EyeComfort	Ja
<b>Productgegevens</b>	
Productnaam voor bestelling	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D
Volledige productnaam	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D
Full EOC	871869671384600
Bestelcode	71384600


Materiaalnr. (12NC)	929001323002
Lokale code	DSCL75WD840
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696713846
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718696713853

## Maatschets




Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

## Fotometrische gegevens



Product Reference: 71384600, Photo Lighting E.O.




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D


# MASTER LEDspot PAR

## Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

## Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

