



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Благодаря многофункциональному дизайну и излучению теплого белого света лампы нового поколения PAR идеально подходят для общего освещения и локальной подсветки в сфере гостиничного бизнеса. Такие лампы предназначены для работы в общественных местах, где освещение работает постоянно, например, в холлах, коридорах, на лестницах. Лампа MASTER LEDspot PAR совместима с существующими светильниками с патроном E27 и разработана для прямой замены галогенных лам и ламп накаливания, обеспечивая значительную экономию электроэнергии и минимизируя эксплуатационные расходы без снижения уровня яркости освещения. Версия IP44 лампы PAR 38 является одной из немногих доступных на сегодняшний день энергосберегающих альтернатив лампам накаливания PAR38 для наружного освещения. Диммируемая лампа PAR 20 является прекрасной заменой ламп накаливания в светильниках-спотах.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Номинальный срок службы	25 000 часов
Цикл переключения	25 000
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [CCT of 4000K]
Угол пучка света (ном.)	25 °
Световой поток	820 лм
Сила света (ном.)	3 500 cd
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	92,63 лм/В

Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Световой поток в 90° конусе (номинальный)	820 лм


Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 Hz
Входная частота	50 Hz
Энергопотребление	9,5 В
Ток лампы (ном.)	48 mA
Эквивалент мощности	75 В
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	0,5 s
Коэффициент мощности (доля)	0.85

MASTER LEDspot PAR

Напряжение (ном.)	220-240 Вт
Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	80 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	PAR30S [PAR 3,75 дюйма/95 мм, короткая]
Соответствие требованиям и область применения	
Подходит для акцентного освещения	Да
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	10 kWh
EyeComfort	Да



Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D
Полное название продукта	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D
Полный код продукта	871869671384600
Код заказа	929001323002
Материал № (12NC)	929001323002
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696713846
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8718696713853

Чертеж размеров



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Фотометрические данные




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D


MASTER LEDspot PAR

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

