



# MASTER LEDspot PAR

## MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Den nya generationen PAR-lampor har en robust design och ett varmvitt ljus som gör dem perfekta för allmänbelysning och spotbelysning inom hotell- och restaurangbranschen. Utbudet består av såväl dimbara som icke dimbara versioner. De är särskilt lämpliga för allmänna utrymmen där ljuset alltid är tätt, t. ex. receptioner, korridorer och trapphus. Master LEDspot PAR, som är kompatibel med befintliga E27-socklar och designad för att kunna ersätta halogen- och glödlampor, ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna utan att reducera ljusstyrkan. Den IP44-klassade versionen av PAR 38-lampan för utomhusbruk är ett av de få energibesparande alternativen till de PAR 38-glödlampor för utomhusbruk som är tillgängliga idag. Den dimbara PAR 20 är en perfekt ersättning till en spotglödlampa.

### Produktdata


| Allmän information              |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Sockel                          | E27 [E27]          |
| Nominell livslängd              | 25 000 h           |
| Driftcykel                      | 25 000             |
| Lighting Technology             | LED                |
| EU RoHS-kompatibel              | Ja                 |
| Ljusteknik                      |                    |
| Färgkod                         | 840 [CCT of 4000K] |
| Spridningsvinkel (nom)          | 25 °               |
| Ljusflöde                       | 820 lm             |
| Ljusstyrka (nom)                | 3 500 cd           |
| Färgbeteckning                  | Kallvit (CW)       |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 4000 K             |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)    | 92,63 lm/W         |
| Färgbeständighet                | <6                 |

| Färgåtergivningsindex                       | 80        |
|---------------------------------------------|-----------|
| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 %      |
| Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)            | 820 lm    |
| Drift och elektricitet                      |           |
| Line Frequency                              | 50 Hz     |
| Ingångsfrekvens                             | 50 Hz     |
| Effektförbrukning                           | 9,5 W     |
| Lampström (nom)                             | 48 mA     |
| Motsvarande effekt                          | 75 W      |
| Tändningstid (nom)                          | 0,5 s     |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus              | 0,5 s     |
| Effektfaktor (fraktion)                     | 0,85      |
| Spänning (nom)                              | 220-240 V |


# MASTER LEDspot PAR

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Temperatur</b>                 |                                          |
| T-Case max. (nom)                 | 80 °C                                    |
| <b>Styrenheter och dimring</b>    |                                          |
| Dimbar                            | Ja                                       |
| <b>Mekanik och armaturhus</b>     |                                          |
| Lampform                          | PAR30S [PAR 3,75 tum/95 mm, kort]        |
| <b>Användning och godkännande</b> |                                          |
| Lämplig för accentbelysning       | Ja                                       |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim   | 10 kWh                                   |
| EyeComfort                        | Ja                                       |
| <b>Produktdata</b>                |                                          |
| Beställningsproduktnamn           | MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D |

## Måttskiss




## Fotometriska data



|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fullständigt produktnamn                  | MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D |
| Full EOC                                  | 871869671384600                          |
| Beskrivning av lokal kod                  | 8293200                                  |
| Beställningsnummer                        | 71384600                                 |
| Materialnummer (12NC)                     | 929001323002                             |
| Lokal kod                                 | 8293200                                  |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1                                        |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                  | 8718696713846                            |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 6                                        |
| EAN/UPC – Hölje                           | 8718696713853                            |

| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D | 95 mm | 86 mm |




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D


# MASTER LEDspot PAR

## Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

