



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

Denne nettspenningslyskilden med én sokkel for armaturer med G9-feste gir retningsbestemt lys, noe som gjør den til et reelt alternativ til halogenlyskilder. Den er spesielt godt egnet til arbeidsbelysning i butikker, hoteller og restauranter og er ideell til skrivebordslamper og skapbelysning. CorePro LEDcapsule er kompatibel med eksisterende armaturer med G9-holdere og kan erstatte halogenlyskilder. Den gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lyskvaliteten.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G9 [G9]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	30 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	204 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	107,37 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %


Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 Hz
Inngangsfrekvens	50 Hz
Effektforbruk	1,9 W
lyskildestrøm (nom.)	18 mA
Effekten som tilsvare	25 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,4
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

CorePro LEDcapsule MV

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	Annet
Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	2 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827



Full EOC	871869671392100
Lokal kodebeskrivelse	3711233
Bestillingskode	71392100
Materialenr. (12NC)	929001323802
Lokal bestillingskode	3711233
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696713921
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718696713938

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	16,5 mm	48 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827


CorePro LEDcapsule MV

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

