



MASTER LEDspot LV

MASTER LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 36D

MASTER LEDspot LV -lamppu antaa lämpimän valkoista, halogeenilampun kaltaista valoa. Tämä tekee siitä ihanteellisen jälkiasennusratkaisun kohde- ja yleisvalaistukseen mm. hotelleihin ja ravintoloihin. Lamppu sopii erityisen hyvin julkisiin tiloihin, kuten vastaanottoihin, auloihin, käytäviin, portaikkoihin tai wc-tiloihin, joissa valot ovat aina päällä. MASTER LEDspot LV -lampusta on saatavana eri valonjakoja, jotka antavat selkeästi määritellyn valokeilan. Koska lampun valo ei sisällä UV- tai infrapunasäteilyä, sopii se hyvin myös lämpöherkkien kohteiden valaisemiseen (ruoka, orgaaniset materiaalit, maalaukset jne.). Patentoitu, älykäs virtalähde mahdollistaa yhteensopivuuden nykyisten elektromagneettisten ja elektronisten halogeenimuuntajien kanssa. Himmennettävät versiot mahdollistavat lisäsäästöt ja auttavat luomaan halutun tunnelman.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöympäristön lämpötila välillä -20...+45 °C
- Sopii käytettäväksi vain kuivissa tiloissa ja useimmissa valaisimissa, joissa on lampunpidin, joka tarjoaa riittävästi vapaata tilaa (vähintään 10 mm vapaata tilaa)
- Ei soveltu käytettäväksi hätä- tai poistumisvalaistukseen

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU5.3 [GU5.3]
Nimelliskäyttöikä	25 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Keilakulma (nim.)	36 °

Valovirta	450 lm
Valovoima (nim.)	1 000 cd
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	81,82 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	450 lm

MASTER LEDspot LV

Käyttö- ja sähkö tiedot

Viivatiheys	- Hz
Syöttötaajuus	- Hz
Virrankulutus	5,5 W
Lampun virta (nim.)	630 mA
Vastaa teholtaan	35 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,8
Jännite (nim.)	ac Electronic 12 V

Käyttölämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	95 °C
------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto	MR16 [2 tuumaa / 50 mm]
-------------------	-------------------------


Merkinnät ja luokitukset

Soveltuu korostusvalaistukseen	Kyllä
Energiankulutus kWh/1000 h	7 kWh
EyeComfort	Kyllä

Tuotetiedot



Tilaustuotteen nimi	MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 36D
Koko tuotenimi	MASTER LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 36D
Full EOC	871869670823100
Paikallisen koodin kuvaus	4720159
Tilauskoodi	70823100
Tuotekoodi (12NC)	929001325902
Paikallinen koodi	4720159
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696708231
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696708248

Mittapiirros



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 36D	50,5 mm	45 mm

Valonjakotiedot




Accent Lighting Spots – MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 36D

Light Distribution Diagram – MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 36D


MASTER LEDspot LV

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 36D

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 36D

