



MASTER LEDspot LV

MASTER LED spot VLE D 7-50W MR16 830 36D

Poskytuje teplé světlo podobné světlu halogenové žárovky. Zvláště se hodí do veřejných prostor, jako jsou recepce, haly, chodby, schodiště a umývárny, kde je světlo stále rozsvícené. Master LEDspot nabízí možnost volby mezi různými vyzařovacími úhly, které zajišťují ostře ohraničený rozptýl světla. Paprsek neobsahuje žádné UV ani IR - je tedy vhodný pro nasvětlování objektů citlivých na teplo (jídlo, organické materiály, obrazy atd.) Technologie aktivního chlazení - díky integrovanému větráku je dosaženo maximálního výkonu. Patentovaný inteligentní driver zajišťuje kompatibilitu s existujícími elektromagnetickými a elektronickými halogenovými transformátory.

Varování a bezpečnost

- Provoz při teplotě -20° C and 45° C
- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení


Údaje o produktu

Obecné informace			
Patice krytky	GU5.3 [GU5.3]	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Nominální životnost	25 000 h	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	90,00 lm/W
Cyklus zapnutí	50 000	Konzistence barev	<6
Lighting Technology	LED	Index podání barev (CRI)	80
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelné technické		Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	630 lm
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Provozní a elektrické	
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů	Spotřeba energie	7 W
Světelný tok	630 lm	Proud zdroje (jmen.)	760 mA
Svítilivost (jmen.)	1 700 cd	Ekvivalentní příkon	50 W
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s


MASTER LEDspot LV

Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účinník (zlomek)	0.8
Napětí (jmen.)	ac Electronic 12 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	105 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	MR16 [50 mm / 2 palce]
Certifikace a použití	
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh

Rozměrové výkresy



Fotometrické údaje



Product Dimensions 11 Photo Lighting 8.1 Page 11

Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 830 36D

Označení a balení


Objednáací název produktu	MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 830 36D
Celý název výrobku	MASTER LED spot VLE D 7-50W MR16 830 36D
Full EOC	871869670837800
Objednáací kód	70837800
Číslo materiálu (12NC)	929001326602
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696708378
Číslování SAP – balení v krabíčce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696708385

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 830 36D	50,5 mm	49,5 mm

Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 830 36D


MASTER LEDspot LV

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 830 36D

Životnost



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 830 36D

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 830 36D

