



MASTER LEDspot LV

MASTER LED spot VLE D 7-50W MR16 840 36D

Philips MASTER VALUE MR16 è la serie di sostituzioni MR16 alogene a bassa tensione (12 VCA). Non solo è basata sulla soluzione brevettata di Philips a garanzia della più estesa compatibilità possibile con i trasformatori elettronici alogeni standard a 12 V, ma è anche in grado di offrire un'intensità del fascio equivalente alle lampade alogene MR16 Philips da 50 W. Il fattore di forma di Philips MASTER Value LED MR16 garantisce una forma del 100% sul retro della lampada (forma esatta con le lampade alogene.)

Warnings and safety

- La temperatura di funzionamento è compresa tra -20 ° C e 45 ° C
- Applicare solo in luoghi asciutti o umidi e la maggior parte degli accessori aperti con porta-lampade che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)
- Non destinato all'utilizzo con luci di emergenza o luci di uscita


Dati del prodotto

Informazioni generali			
Attacco	GU5.3 [GU5.3]	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	94,29 lm/W
Durata nominale	25.000 ore	Uniformità del colore	<6
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Indice di resa cromatica (CRI)	80
Lighting Technology	LED	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Conformità a RoHS EU	Sì	Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	660 lm
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Consumo energetico	7 W
Angolo del fascio (Nom)	36 °	Corrente lampada (Nom)	760 mA
Flusso luminoso	660 lm	Potenza equivalente	50 W
Intensità luminosa (Nom)	1.800 cd	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Temperatura del colore correlata	4000 K	Fattore di potenza (frazione)	0,8


MASTER LEDspot LV

Tensione (Nom)	ac Electronic 12 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	105 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	MR16 [2"/50 mm]
Approvazione e applicazione	
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh

Disegno tecnico




Fotometrie



Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 840 36D

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 840 36D
Nome completo prodotto	MASTER LED spot VLE D 7-50W MR16 840 36D
Full EOC	871869670839200
Codice d'ordine	70839200
Codice materiale (12NC)	929001326702
Codice locale	MLVGU535084036
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696708392
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696708408


Product	D	C
MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 840 36D	50,5 mm	49,5 mm



Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 840 36D


MASTER LEDspot LV

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 840 36D

Durata



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 840 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 840 36D

