



MASTER LEDspot LV

MASTER LED spot VLE D 7-50W MR16 830 60D

MASTER LEDspot LV s teple bielym svetlom blízky žiarovkovému svetlu je ideálnym riešením pre bodové a všeobecné osvetlenie v stravovacích a ubytovacích zariadeniach. Výborne sa hodí do verejných priestranstiev ako napríklad recepcie, vstupné haly, chodby, schodiská a kúpeľne, ktoré sú neustále osvetlené. Robustne navrhnutý MASTER LEDspot MR16 ponúka jasne definovaný lúč svetla v rôznych uhloch vyžarovania. Lúč nevytvára ultrafialové ani infračervené žiarenie, vďaka čomu je vhodný pre osvetlenie objektov citlivých na teplo (potraviny, organické materiály, maľby, atď.). Patentovaný inteligentný ovládač umožňuje širokú kompatibilitu s existujúcimi elektromagnetickými a elektronickými halogénovými transformátormi. Stmievateľné verzie vedú k ďalšiemu zvýšeniu účinnosti a zároveň pomáhajú vytvoriť požadovanú atmosféru.

Varovanie a ochrana

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Údaje o produkte

Všeobecné informácie			
Pätica	GU5.3 [GU5.3]	Svetelný tok	630 lm
Nominálna životnosť	25 000 h	Intenzita svetla (nom.)	800 cd
Spínací cyklus	50 000	Označenie farby	Biela (WH)
Technológia osvetlenia	LED	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	3000 K
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno	Merný výkon (menovitý) (nom.)	90,00 lm/W
Svetelné technické		Konzistencia farieb	<6
Kód farby	830 [CCT of 3000K]	Index podania farieb (CRI)	80
Uhol vyžarovania (nom.)	60 stupeň (stupne)	LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %
		Svetelný tok v 90° kuželi (menovitý)	630 lm


MASTER LEDspot LV

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 830 60D

Životnosť



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 830 60D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 830 60D

