



MASTER VALUE LEDs pot LV

MASTER LED spot VLE D 7-50W MR16 830 60D

Sağladığı sıcak, halojen/enkandesan benzeri ışık ile MASTER LEDspot MR16 , konaklama sektöründeki spot ve genel aydınlatma uygulamaları için ideal bir LED dönüşüm alternatifidir. Özellikle ışığın her zaman açık kaldığı resepsiyon bölümleri, lobiler, koridorlar, merdivenler ve duşlar gibi ortak alanlar için çok uygundur. Dayanıklı olarak tasarlanan MASTER LEDspot MR16, hassas tanımlı bir ışın yayılımı için 24° ışın açısına sahiptir. Işında UV veya IR olmaması, ısıya duyarlı nesnelerin (gıda, organik malzeme, boya, vb.) aydınlatılması açısından uygun bir özelliktir.

Güvenlik ve uyarılar

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GU5.3 [GU5.3]
Nominal kullanım ömrü	25.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [CCT of 3000K]
Işın Açısı (Nom)	60 °
Işık Akısı	630 lm
Işık Yoğunluğu (Nom)	800 cd

Renk Kodlaması	Beyaz (WH)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	90,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
90° Konide Işık Akısı (Nominal)	630 lm
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	7 W
Lamba Akımı (Nom)	760 mA

MASTER VALUE LEDspot LV

Güç Eşleniği	50 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0.8
Voltaj (Nom)	ac Electronic 12 V

Sıcaklık

Muhafaza Maksimumu (Nom.)	105 °C
---------------------------	--------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Biçimi	MR16 [2 inç/50 mm]
--------------	--------------------

Onay ve Uygulama


Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
----------------------------	------

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	8 kWh
------------------------------	-------

Ürün Verileri



Sipariş ürün adı	MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 830 60D
Tam ürün adı	MASTER LED spot VLE D 7-50W MR16 830 60D
Tam ürün kodu	871869670843900
Sipariş kodu	70843900
Malzeme No. (12NC)	929001326902
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696708439
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696708446

Boyutlu çizim



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 830 60D	50,5 mm	49,5 mm

Fotometrik bilgi




Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 830 60D

Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 830 60D


MASTER VALUE LEDspot LV

Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 830 60D

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 830 60D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 830 60D

