



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D

Vďaka novému, plne kompatibilnému tvaru možno Master LEDspot LV AR111 použiť vo väčšine svietidiel s objímkou G53 ako skutočnú priamu náhradu za existujúce svetelné zdroje. Svetelný zdroj vytvára vizuálne žiarivý efekt vhodný pre aplikácie v maloobchode a priestoroch HoReKa, ako napríklad v obchodoch, výkladoch a galériách. Vysoká kvalita svetla zdôrazní skutočné farby tovaru a podčiarkne jeho krásu. Svetelný zdroj má dlhú životnosť s vysokým zachovaním svetelného toku a farebného podania. Nádherný dizajn svetelného zdroja ponúka výrazne definovaný lúč s viacerými uhlami vyžarovania pre rôzne aplikácie. Nielenže je plne kompatibilný (patentované riešenie Philips) so širokou škálou štandardných 12V halogénových transformátorov, ale ponúka aj osvetlenie vysokej intenzity ekvivalentné k reflektorovým halogénovým žiarovkám typu AR111 50 W, 75 W alebo 100 W.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie			
Pätica	G53 [G53]	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno	Merný výkon (menovitý) (nom.)	55,33 lm/W
Nominálna životnosť (nom.)	40000 h	Konzistencia farieb	<3
Spínací cyklus	50 000X	Index podania farieb (nom.)	90
Technický typ	15-75W	LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %
		Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	830 lm
Svetelné technické		Prevádzkové a elektrické	
Kód farby	940 [CCT 4 000 K]	Vstupná frekvencia	- Hz
Uhol vyžarovania (nom.)	24 °	Power (Rated) (Nom)	15 W
Svetelný tok (nom.)	830 lm	Prúd svetelného zdroja (nom.)	1800 mA
Intenzita svetla (nom.)	4100 cd	Ekvivalentný výkon	75 W
Označenie farby	studená biela (CW)	Čas spustenia (nom.)	0,5 s

MASTER LEDspot LV AR111

Čas zahrievania na 60 % svetla (nom.)	0.5 s
Účinnosť (nom.)	0.7
Napätie (nom.)	12 V

Teplota

Maximálna teplota krytu (nom.)	74 °C
--------------------------------	-------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
--------------	-----

Schválenie a použitie


Označenie energetickej účinnosti (EEL)	A
Vhodné pre akcentačné osvetlenie	Yes

Spotreba energie kWh/1 000 h	17 kWh
------------------------------	--------

Údaje o produkte

Úplný kód produktu	871869671834600
Objednávkový názov produktu	MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D
EAN/UPC – produkt	8718696718346
Objednávkový kód	71834600
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	6
Č. materiálu (12NC)	929001329702
Čistá hmotnosť (kus)	0,160 kg


Rozmerový obrázok




AR111 12V 15W-75W 890lm 24D 4000K G53 D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D	111 mm	62 mm

Fotometrické údaje




MASTER LEDspotLV 75W G53 940 24D



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940


MASTER LEDspot LV AR111

Fotometrické údaje




MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 24D

Životnosť



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

