



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 70 % (Nom.)	
Sockel	E27 [E27]		
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)		
Schaltzyklus	20'000		
Beleuchtungstechnologie	LED		
EU RoHS-konform	Ja		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstrom	470 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Energieverbrauch	5.5 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Lampenstrom (Nom)	38 mA
Nennlichtausbeute (nom.)	85.00 lm/W	Äquivalente Leistung	40 W
Farbkonsistenz	<6	Startzeit (Nom)	0.5 s
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
		Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
		Spannung (Nom)	220-240 V

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	50 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	A60 [A 60 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
EyeComfort	Ja



Produktdaten	
Bestell-Produktname	CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL
Gesamt-Produktcode	871869670940500
Bestellcode	70940500
Material-Nr. (12NC)	929001331002
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696709405
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696709412

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL	60 mm	104 mm

Photometrische Daten




© Philips Lighting B.V. 2023. Philips Lighting B.V. Page 1/1

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

General uniform lighting - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

