



Classic filament LEDbulbs

CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

De klassiske LED-pærene med glødetråd har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den langvarige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	470 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	85,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

Effektforbruk	5,5 W
lyskildestrøm (nom.)	38 mA
Effekten som tilsvarer	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spennning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	50 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	A60 [A 60 mm]


Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh

Classic filament LEDbulbs

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL
Fullstendig produktnavn	CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL
Full EOC	871869670940500
Lokal kodebeskrivelse	3711450


Bestillingskode	70940500
Materialenr. (12NC)	929001331002
Lokal bestillingskode	3711450
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696709405
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696709412

Målskisse




Product	D	C
CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL	60 mm	104 mm


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL




General uniform lighting - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

Classic filament LEDbulbs

Levetid



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

