



Classic filament LEDbulbs

CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	B22 [B22]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Si
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	470 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	85,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz

Consumo energetico	5,5 W
Corrente lampada (Nom)	38 mA
Potenza equivalente	40 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,7
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	50 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	A60 [A 60 mm]

Classic filament LEDbulbs

Approvazione e applicazione

Consumo energetico kWh/1000 h 6 kWh

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL
Nome completo prodotto	CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL
Full EOC	871869670942900
Codice d'ordine	70942900

Codice materiale (12NC) 929001331102


Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

EAN/UPC - Prodotto/scatola 8718696709429

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 10


EAN/UPC - Case 8718696709436

Disegno tecnico




Product	D	C
CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL	60 mm	102 mm


Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL





General uniform lighting - CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL

Classic filament LEDbulbs

Durata



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL

