



Klasické zdroje LEDbulbs s vláknem

CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL

LED žiarovky Classic LEDbulb so starožitným dizajnom kombinujú pôvodný tvar banky s výhodami trvácnej LED technológie. Prinášajú krásne a dekoratívne osvetlenie v teplej bielej farbe, pričom v porovnaní s tradičnými žiarovkami šetria až 90 % nákladov na energiu.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	B22 [B22]
Nominálna životnosť	15 000 h
Spínací cyklus	20 000
Technológia osvetlenia	LED
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Svetelné technické	
Kód farby	827 [CCT of 2700K]
Svetelný tok	470 lm
Označenie farby	Teplá biela (WW)
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2700 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	85,00 lm/W
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (CRI)	80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %
Prevádzkové a elektrické	
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz

Spotreba	5,5 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	38 mA
Ekvivalentný výkon	40 W
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	0,5 s
Účinnosť (zlomok)	0,7
Napätie (nom.)	220-240 V
Teplota	
Maximálna teplota krytu (nom.)	50 °C
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Tvar žiarovky	A60 [A 60 mm]

Klasické zdroje LEDbulbs s vláknem

Schválenie a použitie

Spotreba energie kWh/1 000 h 6 kWh

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL
Úplný názov produktu	CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL
Úplný kód produktu	871869670942900
Objednávkový kód	70942900

Č. materiálu (12NC) 929001331102


Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

EAN/UPC – produkt/puzdro 8718696709429

Čitateľ – počet balení v krabici 10


EAN/UPC – balenie 8718696709436

Rozmerový obrázok




Product	D	C
CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL	60 mm	102 mm


Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL





General uniform lighting - CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL

Klasické zdroje LEDbulbs s vláknom

Životnosť



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL

