



# Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

## Classic LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic filament LED goccia e oliva uniscono le forme tradizionali delle classiche lampade a incandescenza ai vantaggi della tecnologia LED in termini di durata di vita. Producono una piacevole luce bianca calda consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampade tradizionali.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14 [E14]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	SI

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	250 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	92,59 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	2,7 W
Corrente lampada (Nom)	12 mA
Potenza equivalente	25 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,7
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	40 °C

# Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

## Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Si
-------------	----

## Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	B35 [B 35 mm]

## Approvazione e applicazione


Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
EyeComfort	Si

## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL
----------------------	--


Nome completo prodotto	Classic LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL
Full EOC	871869670980100
Codice d'ordine	70980100
Codice materiale (12NC)	929001332002
Codice locale	PHILEDKAN25E14D
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696709801
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696709818

## Disegno tecnico




Product	D	C
CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL	35 mm	103 mm

## Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL



General Uniform Lighting - CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL

# Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

## Fotometrie




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL

## Durata



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL

