

# LED kaars- en kogellampen met klassieke gloeidraad

## Classic LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL

Met een klassieke traditionele vormgeving combineren LED kaars- en kogellampen de vertrouwde vormen van traditionele kaars- en kogellampen met de voordelen van duurzame LED-technologie. Ze leveren mooi, decoratief warmwit licht en besparen ongeveer 90% op de energiekosten vergeleken met de traditionele kaars- en kogellampen.

### Product gegevens


| Algemene informatie                       |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Lampvoet                                  | E14 [E14]          |
| Nominale levensduur                       | 15.000 hr          |
| Schakelcyclus                             | 20.000             |
| Lamptype                                  | LED                |
| Conform EU RoHS-richtlijn                 | Ja                 |
| Gegevens lichttechniek                    |                    |
| Kleurcode                                 | 827 [CCT of 2700K] |
| Lichtstroom                               | 470 lm             |
| Kleuraanduiding                           | Warmwit (WW)       |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)      | 2700 K             |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)           | 94,00 lm/W         |
| Kleurconsistentie                         | <6                 |
| Kleurweergave-index (CRI)                 | 80                 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 %               |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ingangsfrequentie                 | 50 to 60 Hz  |
| Ingangsfrequentie                 | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik                   | 5 W          |
| Lampstroom (nom.)                 | 38 mA        |
| Overeenkomstig vermogen           | 40 W         |
| Opstarttijd (nom.)                | 0,5 s        |
| Opwarmtijd tot 60% licht          | 0,5 s        |
| Arbeidsfactor                     | 0,7          |
| Spanning (nom.)                   | 220-240 V    |
| Operationele temperatuur          |              |
| T-behuizing maximaal (nom.)       | 60 °C        |
| Dimbaarheid en regelsystemen      |              |
| Dimbaar                           | Ja           |

# LED kaars- en kogellampen met klassieke gloeidraad

| Eigenschappen behuizing en afmetingen |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Lampafwerking                         | Helder                                   |
| Lampvorm                              | B35 [B 35 mm]                            |
| Keurmerken en classificaties          |                                          |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur         | 5 kWh                                    |
| EyeComfort                            | Ja                                       |
| Productgegevens                       |                                          |
| Productnaam voor bestelling           | CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL     |
| Volledige productnaam                 | Classic LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL |


## Maatschets




|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Full EOC                         | 871869670982500 |
| Bestelcode                       | 70982500        |
| Materiaalnr. (12NC)              | 929001332102    |
| Lokale code                      | DCCL40WD827B    |
| Numerator - Aantal per pak       | 1               |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8718696709825   |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10              |
| EAN/UPC - Case                   | 8718696709832   |

| Product                              | D     | C      |
|--------------------------------------|-------|--------|
| CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL | 35 mm | 103 mm |

## Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL


## LED kaars- en kogellampen met klassieke gloeidraad

### Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL

### Levensduur



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL

