

Klasické sviečkové diódy LED s vláknom a zdroje do lustrov

Classic LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL

LED žiarovky s klasickým vláknom sa vyznačujú starožitným dizajnom. Spájajú v sebe známe tvary klasických žiaroviek s výhodami úspornej technológie LED. Poskytujú krásne a dekoratívne teplé biele svetlo, pričom v porovnaní s tradičnou technológiou šetria až 90 % nákladov na elektrickú energiu.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E14 [E14]
Nominálna životnosť	15 000 h
Spínací cyklus	20 000
Technológia osvetlenia	LED
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Svetelné technické	
Kód farby	827 [CCT of 2700K]
Svetelný tok	470 lm
Označenie farby	Teplá biela (WW)
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2700 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	94,00 lm/W
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (CRI)	80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %

Prevádzkové a elektrické	
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Spotreba	5 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	38 mA
Ekvivalentný výkon	40 W
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	0.5 s
Účinnosť (zlomok)	0.7
Napätie (nom.)	220-240 V
Teplota	
Maximálna teplota krytu (nom.)	60 °C
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno

Klasické sviečkové diódy LED s vláknom a zdroje do lustrov

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Tvar žiarovky	B35 [B 35 mm]

Schválenie a použitie


Spotreba energie kWh/1 000 h	5 kWh
EyeComfort	áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL
Úplný názov produktu	Classic LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL


Úplný kód produktu	871869670982500
Objednávkový kód	70982500
Č. materiálu (12NC)	929001332102
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696709825
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8718696709832

Rozmerový obrázok




Product	D	C
CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL	35 mm	103 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL


Klasické sviečkové diódy LED s vláknom a zdroje do lustrov

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL

Životnosť



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL

