



LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL

De klassiske LED-lyskildene med glødetråd og lysskinn har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den varige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata

Generell informasjon		Drift og elektronikk	
Sokkelbase	E27 [E27]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Nominell levetid	15 000 time(r)	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Brytersyklus	20 000	Effektforbruk	2,7 W
Lighting Technology	LED	lyskildestrøm (nom.)	12 mA
I samsvar med EU RoHS	Ja	Effekten som tilsvarer	25 W
Teknisk belysning		Starttid (nom.)	0,5 s
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Lysytelse	250 lm	Effektfaktor (brøk)	0.7
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Spennning (nom.)	220-240 V
Korreisert fargetemperatur (nom)	2700 K	Temperatur	
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	92,59 lm/W	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	40 °C
Fargesamsvar	<6	Kontroller og dimming	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80	Kan dimmes	Ja
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %		

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	P45 [P 45 mm]

Godkjenning og bruksområde


Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL
Fullstendig produktnavn	Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL


Full EOC	871869670988700
Lokal kodebeskrivelse	3711437
Bestillingskode	70988700
Materialenr. (12NC)	929001332402
Lokal bestillingskode	3711437
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696709887
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696709894

Målskisse




Product	D	C
CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL	45 mm	80 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL


LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL

Levetid



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL

