



Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

Classic LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL

LED zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním svíčkovým a lustrovým žárovkám.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E14 [E14]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	20 000
Lighting Technology	LED
Spĺhuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Světelně technické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Světelný tok	470 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	94,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	5 W
Proud zdroje (jmen.)	38 mA
Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účinnost (zlomek)	0.7
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	P45 [P 45 mm]

Certifikace a použití


Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
EyeComfort	Ano

Označení a balení

Objednávací název produktu	CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL
Celý název výrobku	Classic LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL


Full EOC	871869670990000
Objednávací kód	70990000
Číslo materiálu (12NC)	929001332502
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696709900
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696709917

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL	45 mm	85 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL


Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL

Životnost



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL

