



Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Classic LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14 [E14]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	470 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	94,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 70 %
(Nom.)

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	5 W
Lampenstrom (Nom)	38 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom) 60 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar Ja

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung Klar

Kolbenform P45 [P 45 mm]

Genehmigung und Anwendung

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdaten


Bestell-Produktname	CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	Classic LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL
Gesamt-Produktcode	871869670990000
Bestellcode	70990000
Material-Nr. (12NC)	929001332502
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696709900
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696709917

Abmessungsskizzen


Product	D	C
CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL	45 mm	85 mm

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar


Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL

Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

