



Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Classic LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL

Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

Données du produit

Informations générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	E14 [E14]		70 %
Durée de vie nominale	15 000 h		
Nombre de cycles d'allumage	20 000		
Type de lampe	LED		
Conforme à RoHS	Oui		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Flux lumineux	470 lm	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Consommation électrique	5 W
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Courant lampe (nom.)	38 mA
Efficacité lumineuse (nominale)	94,00 lm/W	Puissance équivalente	40 W
Cohérence des couleurs	<6	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
		Facteur de puissance (fraction)	0,7
		Tension (nom.)	220-240 V

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Température

Température maximale du produit (nom.) 60 °C

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Oui

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Transparent

Forme de la lampe P45 [P 45 mm]

Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 5 kWh

EyeComfort Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL

Nom de produit complet Classic LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL

Code EOC 871869670990000

Code de commande 70990000

Code 12NC 929001332502


Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8718696709900

Conditionnement par carton 10


Codes EAN/UPC – Boîte 8718696709917

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL	45 mm	85 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL



General Uniform Lighting - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL

