



Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Classic LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL

Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [E14]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	20000X
Type technique	5-40W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]
Flux lumineux (nom.)	470 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	94,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	5 W
Courant lampe (nom.)	38 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V


Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	60 °C

Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869670990000

Nom du produit de la commande	Classic LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL
Code barre produit	8718696709900
Code de commande	70990000
Numérateur SAP - Quantité par kit	1
SAP - Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929001332502
Poids net (pièce)	0,014 kg


Schéma dimensionnel




Candle P45 4.5-40W 470lm 2700K D Clear

Product	D	C
Classic LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL	45 mm	85 mm

Données photométriques




LEDbulb, Bulb A21 14W, 18W 2200-2700K



LEDbulb 40W E14 827 CL P45


Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Données photométriques




LEDbulb 40W E14 827 CL B35

Durée de vie



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D

