



LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Classic LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL

De klassiske LED-lyskildene med glødetråd og lysskinn har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den varige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata

Generell informasjon		Drift og elektronikk	
Sokkelbase	E14 [E14]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Nominell levetid	15 000 time(r)	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Brytersyklus	20 000	Effektforbruk	5 W
Lighting Technology	LED	lyskildestrøm (nom.)	38 mA
I samsvar med EU RoHS	Ja	Effekten som tilsvare	40 W
Teknisk belysning		Starttid (nom.)	0,5 s
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Lysytelse	470 lm	Effektfaktor (brøk)	0.7
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Spennning (nom.)	220-240 V
Korrelet fargetemperatur (nom)	2700 K	Temperatur	
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	94,00 lm/W	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C
Fargesamsvar	<6	Kontroller og dimming	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80	Kan dimmes	Ja
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %		

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	P45 [P 45 mm]

Godkjenning og bruksområde


Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL
Fullstendig produktnavn	Classic LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL


Full EOC	871869670990000
Lokal kodebeskrivelse	3711438
Bestillingskode	70990000
Materialenr. (12NC)	929001332502
Lokal bestillingskode	3711438
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696709900
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696709917

Målskisse




Product	D	C
CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL	45 mm	85 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL


LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL

Levetid



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL

