

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Classic LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL

De klassiske LED-lyskildene med glødetråd og lysskinn har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den varige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	470 lm
Fargebetegnelse	Varmhvitt (WW)
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	94,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	5 W
lyskildestrom (nom.)	38 mA
Effekten som tilsvarer	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C


Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	P45 [P 45 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CLA LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL
Fullstendig produktnavn	Classic LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL



Full EOC	871869670992400
Lokal kodebeskrivelse	3711439
Bestillingskode	70992400
Materialenr. (12NC)	929001332602
Lokal bestillingskode	3711439
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696709924
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696709931

Målskisse



Product	D	C
CLA LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL	45 mm	80 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL

General uniform lighting - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL


LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL

Levetid



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL

