



Bombillas LED de filamento clásico

CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	822-827 [tunable warm white]
Flujo luminoso	470 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	85,45 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	5,5 W


Corriente de lámpara (nom.)	24 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	40 °C
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	A60 [A 60 mm]
Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	6 kWh

Bombillas LED de filamento clásico

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL
Nombre completo del producto	CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL
Full EOC	871869670968900
Código de pedido	70968900
Código 12NC	929001333602


Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696709689
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696709696

Plano de dimensiones




Product	D	C
CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL	60 mm	104 mm


Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL




General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

Bombillas LED de filamento clásico

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

