

Classic filament LEDbulbs

CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	822-827 [tunable warm white]
Flusso luminoso	470 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	85,45 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	5,5 W

Corrente lampada (Nom)	24 mA
Potenza equivalente	40 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,7
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	40 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	A60 [A 60 mm]

Classic filament LEDbulbs

Approvazione e applicazione


Consumo energetico kWh/1000 h	6 kWh
-------------------------------	-------

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL
Nome completo prodotto	CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL
Full EOC	871869670968900
Codice d'ordine	70968900


Codice materiale (12NC)	929001333602
Codice locale	PHILED40DT
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696709689
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696709696

Disegno tecnico




Product	D	C
CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL	60 mm	104 mm


Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL





General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

Classic filament LEDbulbs

Durata



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

