




Klassieke filament LEDbulb

CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	822-827 [tunable warm white]
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	85,45 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	5,5 W

Lampstroom (nom.)	24 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	40 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja


Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	A60 [A 60 mm]

Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh

Klassieke filament LEDbulb

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL
Volledige productnaam	CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL
Full EOC	871869670968900
Bestelcode	70968900
Materiaaln�. (12NC)	929001333602
Lokale code	DBCL40WDTE271


Maatschets




Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696709689
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696709696

Product	D	C
CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL	60 mm	104 mm


Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL




General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

Klassieke filament LEDbulb

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

