




Classic filament LEDbulbs

CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL

Classic filament LEDbulbs har en klassisk kulturdesign och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-tekniken med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	822-827 [tunable warm white]
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100,75 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	8 W

Lampström (nom)	37 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	55 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	A60 [A 60 mm]


Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh

Classic filament LEDbulbs

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL
Fullständigt produktnamn	CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL
Full EOC	871869670972600
Beställningsnummer	70972600
Materialnummer (12NC)	929001333802
Lokal kod	8293211


SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696709726
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696709733

Måttskiss




Product	D	C
CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL	60 mm	104 mm


Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL




General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL

Classic filament LEDbulbs

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL

