



MASTER Value LEDtube Universal T8

MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W830 T8

Новая лампа Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 упрощает реализацию проектов по организации освещения, так как теперь отсутствует необходимость в обеспечении соответствия технологий использующихся драйверов. Уникальная конструкция лампы Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 позволяет устанавливать лампу непосредственно в светильники, оснащенные электромагнитными ПРА, высокочастотными электромагнитными ПРА или подключенные к сети электропитания. Эти новые лампы очень удобно использовать, так как теперь вам не придется иметь в запасе два типа трубок! Абсолютно безопасные в использовании, надежные и удобные в установке лампы Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 представляют собой идеальную альтернативу стандартным люминесцентным трубкам. Они обеспечивают интенсивное освещение на протяжении всего срока службы, отличаются высокой энергоэффективностью и более низкими расходами на обслуживание.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Номинальный срок службы	60 000 часов
Цикл переключения	50 000
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [CCT of 3000K]
Угол пучка света (ном.)	160 °
Светоотдача	2 300 лм

Обозначение цвета	Белый (WH)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	143,00 лм/В
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	83
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Энергопотребление	16 В

MASTER Value LEDtube Universal T8

Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	0.5 s
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Напряжение (ном.)	220–240 Вт

Температура

Диапазон температур окружающей среды	от –20 до 45 °С
Температура корпуса максимальная (ном.)	45 °С

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
--------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Материал колбы	Пластиковый
Длина продукта	1 200 мм
Форма колбы	Трубка, с двумя цоколями

Соответствие требованиям и область применения


Энергосберегающий продукт	Да
---------------------------	----

Знаки утверждения	Соответствие RoHS TUV Маркировка CE Сертификат KEMA Keur
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	16 kWh

Данные об изделии



Название продукта для заказа	MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W830 T8
Полное название продукта	MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W830 T8
Полный код продукта	871869672853600
Код заказа	929001336002
Материал № (12NC)	929001336002
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696728536
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8718696728543

Чертеж размеров



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W830 T8	25,7 мм	28 мм	1 199,4 мм	1 206,5 мм	1 213,6 мм

Фотометрические данные




General uniform lighting - MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W830 T8

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W830 T8


MASTER Value LEDtube Universal T8

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W830 T8

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W830 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W830 T8

