



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Questi tubi di illuminazione T5 sono la scelta ideale per performance assolute e sono progettati per resistere alle condizioni di tutti i giorni. I risparmi impareggiabili grazie al basso consumo energetico e a una durata eccezionalmente lunga rendono questi tubi LED T5 la soluzione ideale per qualsiasi applicazione esigente.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G5 [G5]
Durata nominale	50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Angolo del fascio (Nom)	160 °
Flusso luminoso	3.700 lm
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	142,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	83
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	35000-80000 Hz
Frequenza di ingresso	35000-80000 Hz
Consumo energetico	26 W
Corrente lampada (Max)	700 mA
Corrente lampada (Min)	450 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,9
Tensione (Nom)	50-60 V

Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Temp. massima involucro (Nom)	45 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Materiale della lampadina	Plastica
Lunghezza prodotto	1.200 mm

Approvazione e applicazione


Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Marchi di approvazione	Conformità RoHS TUV Marchio CE Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	31 kWh

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5
----------------------	-------------------------------------


Nome completo prodotto	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5
Full EOC	871869670527800
Codice d'ordine	70527800
Codice materiale (12NC)	929001338302
Codice locale	MLT554830
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696705278
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696705285

Disegno tecnico




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	15,2 mm	21 mm	1.147,8 mm	1.154,9 mm	1.162 mm

Fotometrie




General Uniform Lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5


Durata




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

