



Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

Philips MASTER LEDtube intègre une source lumineuse LED dans un facteur de forme fluorescent traditionnel. Son design unique crée un aspect visuel parfaitement uniforme, qui ne se distingue pas des fluorescents traditionnels. Ces tubes d'éclairage T5 constituent le choix idéal pour obtenir des performances absolues et sont conçus pour résister aux conditions quotidiennes. Avec des économies inégalées grâce à une faible consommation d'énergie et une durée de vie exceptionnellement longue, ces tubes LED T5 constituent le choix idéal pour toutes les applications exigeantes.

Données du produit


Informations générales			
Culot	G5 [G5]	Cohérence des couleurs	<6
Durée de vie nominale	50.000 h	Indice de rendu de couleur (IRC)	83
Nombre de cycles d'allumage	50.000	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Type de lampe	LED	Fonctionnement et électricité	
Conforme à RoHS	Oui	Fréquence linéaire	35000-80000 Hz
Données techniques de l'éclairage		Fréquence d'entrée	35000-80000 Hz
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Consommation électrique	26 W
Angle du faisceau (nom.)	160 degré(s)	Courant lampe (max.)	700 mA
Flux lumineux	3.900 lm	Courant lampe (min.)	450 mA
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Efficacité lumineuse (nominale)	150,00 lm/W	Facteur de puissance (fraction)	0.9

Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Tension (nom.)	50-60 V
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Température maximale du produit (nom.)	45 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Plastique
Longueur du produit	1.200 mm
Approbation et application	
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité à la directive RoHS TUV Marquage CE Certificat KEMA Keur



Consommation d'énergie kWh/1 000 h	31 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5
Nom de produit complet	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5
Code EOC	871869670529200
Code de commande	70529200
Code 12NC	929001338402
Code de commande local	MTHFHO12026W840
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696705292
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696705308

Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5	15,2 mm	21 mm	1.147,8 mm	1.154,9 mm	1.162 mm

Données photométriques




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5


Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5


Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

