



# CorePro LEDtube EM/ Mains

## CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840

A CorePro LEDtube megfizethető LED-es megoldást kínál a T8 fénycsövek kiváltására. Természetes fényhatást biztosít az általános világítási alkalmazásokban, valamint környezetbarát termékként azonnali energiamegtakarítást is nyújt.

### Figyelmeztetések és biztonság

• -

### Termék adatok

| Általános információ                                             |                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Fejelés - foglalat                                               | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Névleges élettartam                                              | 30 000 h                        |
| Kapcsolási ciklus                                                | 200 000                         |
| Lighting Technology                                              | LED                             |
| Megfelel az EU RoHS irányelvnek                                  | Igen                            |
| Technikai adatok                                                 |                                 |
| Színkód                                                          | 840 [CCT of 4000K]              |
| Sugárzási szög (névleges)                                        | 240 fok                         |
| Fényáram                                                         | 1 600 lm                        |
| Színmegjelölés                                                   | Hideg fehér (CW)                |
| Korrelált színhőmérséklet (névl.)                                | 4000 K                          |
| Fényhasznosítás (névleges) (névleges)                            | 110,00 lm/W                     |
| Színkonzisztencia                                                | <6                              |
| Színvisszaadási index (CRI)                                      | 80                              |
| Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges) | 70 %                            |
| Villogás (PstLM)                                                 | 2                               |


| Stroboszkóp hatás (SVM)                      | 2                   |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Photobiological safety according to EN 62471 | RGO                 |
| Működtetés és elektronika                    |                     |
| Hálózati frekvencia                          | 50 to 60 Hz         |
| Bemeneti frekvencia                          | 50–60 Hz            |
| Teljesítményfelvétel                         | 14,5 W              |
| Indulási idő (névleges)                      | 0,5 s               |
| Felfutási idő 60%-os fényáramig              | 0.5 s               |
| Teljesítménytényező (tört)                   | 0.9                 |
| Feszültség (névleges)                        | 220–240 V           |
| LED alternative to fluorescent lamp power    | 36 W                |
| Hőmérséklet                                  |                     |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány             | –20 és 45 °C között |
| A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)  | 40 °C               |

# CorePro LEDtube EM/Mains

|                                             |                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Vezérlők és fényerő-szabályozás</b>      |                                                               |
| Szabályozható                               | Nem                                                           |
| <b>Mechanika és tokozás</b>                 |                                                               |
| Fényforrás anyaga                           | Üveg                                                          |
| <b>Tanúsítvány és alkalmazási területek</b> |                                                               |
| Energiatakarékos termék                     | Igen                                                          |
| Jóváhagyási jelzések                        | CE jelölés Megfelel az RoHS irányelvnek KEMA Keur tanúsítvány |
| Energiafogyasztás kWh/1000 óra              | 15 kWh                                                        |



|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Termékadatok</b>                 |                                 |
| A termék megrendelési neve          | CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840 |
| Teljes terméknev                    | CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840 |
| Full EOC                            | 871869671107100                 |
| Rendelési kód                       | 71107100                        |
| Cikkszám (12NC)                     | 929001338802                    |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1                               |
| EAN/UPC – termék/csomagolás         | 8718696711071                   |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 10                              |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás          | 8718696711088                   |

## Méretezett rajza



| Product                         | D1      | D2    | A1       | A2       | A3       |
|---------------------------------|---------|-------|----------|----------|----------|
| CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840 | 25,7 mm | 28 mm | 1 198 mm | 1 205 mm | 1 212 mm |


## Fotometriai adatok



General uniform lighting - CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840

Fotometriai adatok



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840

Élettartam



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840

## CorePro LEDtube EM/Mains

### Élettartam



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840

