



CorePro LEDlinear MV



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	R7s
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Světelné technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Světelný tok	950 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	126,67 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4


Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	7,5 W
Proud zdroje (jmen.)	70 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	104 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	Jiné
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh

CorePro LEDlinear MV

Registrační číslo databáze EPREL	465219
EyeComfort	Ano
Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
Označení a balení	
Objednací název produktu	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
Celý název výrobku	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830


Full EOC	871869671394500
Objednací kód	71394500
Číslo materiálu (12NC)	929001339002
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696713945
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696713952

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S
78mm830



Accent Lighting Spots - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830


CorePro LEDlinear MV

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Životnost



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

