



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D

Rozwiązanie MASTER LEDspot LV ExpertColor umożliwia stworzenie ciepłej i przyjaznej atmosfery w hotelach, domach i restauracjach. Jest to możliwe dzięki niestandardowemu spektrum barw, wysokiemu współczynnikowi CRI i funkcji głębokiego ściemniania. Rezultatem są wyjątkowe wrażenia. Ponadto innowacyjna konstrukcja z soczewką bez wykończenia będzie pasować do dowolnego wnętrza dzięki oszczędnemu wzornictwu. Można też skorzystać z pełnej gamy produktów ExpertColor zawierającej lampy LEDspot MV i LEDspot Par.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	GU5.3 [GU5.3]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	40000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	6.5-35W
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	930 [Tb 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	60 °
Strumień świetlny (Nom)	440 lm
Światłość (Nom)	440 cd
Oznaczenie koloru	biała (WH)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	67,69 lm/W
Spójność kolorów	<3

Wskaźnik oddawania barw (Nom)	97
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	440 lm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	- Hz
Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Prąd lampy (Nom)	800 mA
Równoważna moc w watach	35 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,7
Napięcie (Nom)	ac electronic 12 V

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 90 °C

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna tak

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A+

Odpowiednie do oświetlania akcentującego tak


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 8 kWh

Dane produktu

Pełny kod produktu 871869675753600

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D
EAN/UPC-produkt	8718696757536
Kod zamówienia	75753600
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr. (12NC)	929001341502
Waga netto (szt.) SAP	0,034 kg


Rysunki techniczne




MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 930 60D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D	50,5 mm	46 mm

Dane fotometryczne



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 930 10D





Master LEDspot ExpertColor LV 50W GU5.3 930 60D

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Dane fotometryczne

Master LEDspot ExpertColor LV 50W GU5.3 930 60D

Okres eksploatacji



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D

Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D

