



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D

MASTER LEDspot LV ExpertColor crea un ambiente cálido y confortable para establecimientos de hostelería, hogares y restaurantes. Este ambiente se crea con iluminación superior con un espectro personalizado, alto ICR y función de regulación profunda. ¿El resultado? Una hermosa experiencia de iluminación. Además, el diseño innovador de la lente, sin embellecedor, se adapta a casi cualquier decoración interior con su aspecto limpio y elegante. También permite aprovechar al máximo la familia ExpertColor completa, que incluye, además, lámparas LEDspot MV y LEDspot Par.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	GU5.3 [GU5.3]
Vida útil nominal (nom.)	40000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	6.5-35W

Datos técnicos de la luz	
Código de color	930 [CCT de 3000 K]
Ángulo de haz (nom.)	10 °
Flujo lumínico (nom.)	430 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	430 lm
Intensidad luminosa (nom.)	5000 cd
Designación de color	Blanco (WH)
Ángulo de haz nominal	10 °
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K

Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	66,15 lm/W
Consistencia del color	<3
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	97
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	430 lm

Operativos y eléctricos	
Power (Rated) (Nom)	6.5 W
Corriente de lámpara (nom.)	800 mA
Equivalente de potencia	35 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.7


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Voltaje (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	90 °C
Controles y regulación	
Regulable	Si
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A
Apto para la iluminación de acento	Si
Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh

Datos de producto

Código de producto completo	871869673873300
Nombre de producto del pedido	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D
EAN/UPC - Producto	8718696738733
Código de pedido	73873300
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001341802
Peso neto (pieza)	0,034 kg


Plano de dimensiones




MR16 12V 6.5-30W 450lm 10D 3000K GU5.3 D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D	51 mm	46 mm

Datos fotométricos




MR16 12V 6.5-30W 450lm 10D 3000K GU5.3 D



LEDSpots MR16 7W 930 460lm 10D


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Datos fotométricos



LEDspots MR16 7W 3000K

Vida útil



LEDspots MR16 7W



LEDspots MR16 7W

