



CorePro LEDtube InstantFit T8

17T8 LED/48-5000 IF G 10/1

CorePro DEL Type A, alimenté par ballast (enfichable) InstantFit TLED est une excellente solution DEL, idéale pour remplacer les lampes fluorescentes T8, en utilisant un ballast existant. Des lampes spécifiques peuvent également être utilisées avec le pilote Philips Xitanium pour les applications de type C.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie (nom.)	36000 h
Cycle de commutation	50 000 x
B50L70	36000 h

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	850 [TCP de 5 000 K]
Angle du faisceau (nom.)	240 °
Flux lumineux (nom.)	2100 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2100 lm
Angle de faisceau nominal	240 °
Température selon la couleur corrélée (nom.)	5000 K
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Lmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Power (Rated) (Nom)	17 W
Courant de la lampe (max.)	260 mA

Courant de la lampe (min.)	80 mA
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	120-277, 347 V

Température	
Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
T boîtier maximum (nom.)	60 °C

Commandes et gradation	
Intensité réglable	No

Mécanique et boîtier	
Longueur du produit	1200 mm

CorePro LEDtube InstantFit T8

Approbation et utilisation


Étiquette d'efficacité énergétique (EEL)	Not applicable
Produit écoénergétique	Yes
Marques d'approbation	UL certificate RoHS compliance

Données de produit

Nom du produit de la commande	17T8 LED/48-5000 IF G 10/1
EAN/CUP – Produit	046677452414

Code de commande	456574
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
Numéro de matériau (12NC)	929001343604
Poids net (pièce)	0,215 kg


Schéma dimensionnel




17T8 LED/48-5000 IF G 10/1

Product	D1	D2	A1	A2	A3
17T8 LED/48-5000 IF G 10/1	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm


Données photométriques



LEDtube 1200mm 17W G13 850 2100lm





LEDtube 1200mm 17W G13 2100lm



LEDtube 1200mm 17W G13 850 2100lm



CorePro LEDtube InstantFit T8

Durée de vie




LEDtube 1200mm 17W G13 2100lm

LEDtube 1200mm 17W G13 2100lm



LEDtube 1200mm 17W G13 2100lm

LEDtube 1200mm 17W G13 2100lm



LEDtube 1200mm 17W G13 2100lm

CorePro LEDtube InstantFit T8

