



CorePro LEDspot MR16/MR11 Niedervolt- Reflektorlampen

CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D

CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit Halogenlampen vergleichbares Licht ab. Sie sind kompatibel mit den meisten vorhandenen Leuchten mit MR16- oder GU5.3-Fassungen und lassen sich als Nachrüslösung für Halogen- oder Glühlampen-Spots einsetzen. CorePro LEDspots bieten erhebliche Energieeinsparungen und verringern die Wartungskosten deutlich.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Ausstrahlungswinkel (Nom)	
Socket	GU5.3 [GU5.3]		36 Grad
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Lichtstrom	345 lm
Schaltzyklus	50.000	Lichtstärke (Nom)	650 cd
Beleuchtungstechnologie	LED	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
EU RoHS-konform	Ja	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
		Nennlichtausbeute (nom.)	69,00 lm/W
		Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Lichttechnische Daten			
Farbcode	827 [CCT of 2700K]		

CorePro LEDspot MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	345 lm
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	- Hz
Eingangsfrequenz	- Hz
Energieverbrauch	5 W
Lampenstrom (Nom)	575 mA
Äquivalente Leistung	35 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.6
Spannung (Nom)	12 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	82 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	MR16 [2 Zoll/50 mm]



Genehmigung und Anwendung	
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D
Gesamt-Produktcode	871869671063000
Bestellcode	71063000
Material-Nr. (12NC)	929001344302
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696710630
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696710647

Abmessungsskizzen

Product	D	C
CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D	51 mm	46 mm

CorePro LEDspot MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten




Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D


Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D

CorePro LEDspot MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

