



CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D

Zdroje CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzářují teplé světlo podobné halogenovým zdrojům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s paticemi MR16 GU5.3 a jsou navržena pro nahrazení halogenových nebo běžných žárovkových bodových reflektorů. Zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace		Provozní a elektrické	
Patice krytky	GU5.3 [GU5.3]	Frekvence sítě	- Hz
Nominální životnost	15 000 h	Vstupní frekvence	- Hz
Cyklus zapnutí	50 000	Spotřeba energie	5 W
Lighting Technology	LED	Proud zdroje (jmen.)	575 mA
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Ekvivalentní příkon	35 W
Světelně technické		Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů	Účinnost (zlomek)	0,6
Světelný tok	390 lm	Napětí (jmen.)	12 V
Svítivost (jmen.)	650 cd	Teplota okolí	
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Maximální teplota (jmen.)	82 °C
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Řízení a stmívání	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	78,00 lm/W	Stmívatelné	Ne
Konzistence barev	<6	Mechanické a materiály	
Index podání barev (CRI)	80	Tvar žárovky	MR16 [50 mm / 2 palce]
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	390 lm		

CorePro LEDspot LV

Certifikace a použití


Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh
EyeComfort	Ano

Označení a balení

Objednací název produktu	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D
Celý název výrobku	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D



Full EOC	871869671065400
Objednací kód	71065400
Číslo materiálu (12NC)	929001344502
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696710654
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696710661

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D	51 mm	46 mm

Fotometrické údaje




Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D

Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D


CorePro LEDspot LV

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D

Životnost



Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D

