



CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot ND 8-50W MR16 827 36D

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione d'accento, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con gli apparecchi esistenti con attacchi MR16 GU5.3 e progettata come alternativa per la diretta sostituzione delle lampade a incandescenza di forma spot. Consente enormi risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

Dati del prodotto


Informazioni generali			
Attacco	GU5.3 [GU5.3]	Corrente lampada (Nom)	660 mA
Durata nominale	15.000 ore	Potenza equivalente	50 W
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Lighting Technology	LED	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Conformità a RoHS EU	Si	Fattore di potenza (frazione)	0.85
		Tensione (Nom)	12 V
Dati tecnici di illuminazione		Temperatura	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Temp. massima involucro (Nom)	90 °C
Angolo del fascio (Nom)	36 °		
Flusso luminoso	621 lm	Controlli e dimmerazione	
Intensità luminosa (Nom)	1.100 cd	Dimmerabile	No
Designazione colore	Bianco caldo (WW)		
Temperatura del colore correlata	2700 K	Meccanica e corpo	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	77,63 lm/W	Forma lampadina	MR16 [2"/50 mm]
Uniformità del colore	<6		
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Approvazione e applicazione	
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Adatto all'illuminazione d'accento	Si
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	621 lm	Consumo energetico kWh/1000 h	9 kWh
Funzionamento e parte elettrica			
Consumo energetico	8 W		

CorePro LEDspot LV

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LED spot ND 8-50W MR16 827 36D
Nome completo prodotto	CorePro LED spot ND 8-50W MR16 827 36D
Full EOC	871869671067800
Codice d'ordine	71067800
Codice materiale (12NC)	929001344902


Codice locale	CLAGU535082736
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696710678
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696710685

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LED spot ND 8-50W MR16 827 36D	51 mm	50 mm


Fotometrie



Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 827 36D




Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 827 36D




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 827 36D

CorePro LEDspot LV

Durata



Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 827 36D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 827 36D

