



CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D

Zdroje CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým zdrojům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s paticemi MR16 GU5.3 a jsou navržena pro nahrazení halogenových nebo běžných žárovkových bodových reflektorů. Zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	GU5.3 [GU5.3]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Světelně technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů
Světelný tok	621 lm
Svítilivost (jmen.)	1 100 cd
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	77,63 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	621 lm


Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	8 W
Proud zdroje (jmen.)	660 mA
Ekvivalentní příkon	50 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,85
Napětí (jmen.)	12 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	90 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	MR16 [50 mm / 2 palce]
Certifikace a použití	
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano

CorePro LEDspot LV

Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh
Označení a balení	
Objednávací název produktu	CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D
Celý název výrobku	CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D
Full EOC	871869671069200


Objednávací kód	71069200
Číslo materiálu (12NC)	929001345002
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696710692
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696710708

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D	51 mm	50 mm


Fotometrické údaje



Technical Information 11 Beam Lighting 11 Page 10

Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D


Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D

CorePro LEDspot LV

Životnost



Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D

