



CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D

Os CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação de acentuação e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halógeno. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com casquilhos MR16 GU5.3 e foram concebidos como substituição direta de lâmpadas de halógeno ou incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU5.3 [GU5.3]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo Luminoso	621 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	1.100 cd
Designação da cor	Branco (WH)
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	77,63 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	621 lm


Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	8 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	660 mA
Potência equivalente	50 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0.85
Tensão (Nom.)	12 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	90 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	MR16 [2 polegadas/50 mm]
Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim

CorePro LEDspot LV

Consumo de energia kWh/1000 h	9 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D
Nome do produto completo	CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D
Código do produto completo	871869671069200


Código de encomenda	71069200
N.º material (12NC)	929001345002
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696710692
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8718696710708

Desenho dimensional




Product	D	C
CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D	51 mm	50 mm


Dados fotométricos



Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D




Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D

CorePro LEDspot LV

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D

