



CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D

Świetlówki CorePro LEDspot to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punkowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z uchwytyami MR16 GU5.3 i zostały zaprojektowane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Lampy CorePro LEDspot to doskonała energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GU5.3 [GU5.3]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień Świetlny	630 lm
Światłość (Nom)	1 100 cd
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	78,75 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	630 lm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	8 W

Lamp Current (Nom)	660 mA
Równoważna moc w watach	50 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.85
Napięcie (Nom)	12 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	90 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	MR16 [2 cale/50 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	9 kWh
EyeComfort	Tak


CorePro LEDspot LV

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D
Pełna nazwa produktu	CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D
Full EOC	871869671089000
Kod zamówienia	71089000



Materiał Nr (12NC)	929001345102
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696710890
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696710906

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D	51 mm	50 mm

Dane fotometryczne



Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D


Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D

CorePro LEDspot LV

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D

