



# Velas y Esféricas LED clásicas mate

## Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR

Con un diseño clásico tradicional, las lámparas LEDvela clásica mate ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90 %. Las formas familiares de las LEDvela Clásica mate son perfectas para sus luminarias actuales.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14 [E14]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	250 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	113,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Consumo de energía	2,2 W
Corriente de lámpara (nom.)	21 mA
Equivalente de potencia	25 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,4
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	36 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	B35 [B 35 mm]

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E

## Velas y Esféricas LED clásicas mate


Consumo energético kWh/1000 h	3 kWh
Número de registro EPREL	387381
EyeComfort	Sí

### Datos de producto

Nombre de producto del pedido	CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR
Nombre completo del producto	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR



Full EOC	871869670637400
Código de pedido	70637400
Código 12NC	929001345202
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696706374
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696706381

### Plano de dimensiones




Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	35 mm	97 mm

### Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR



General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR

## Velas y Esféricas LED clásicas mate

### Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR

