



Klasické matné sviečkové diódy LED a zdroje do lustrov

Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR

Matné klasické LED žiarovky s tradičným dizajnom vyžarujú krásne, dekoratívne teplé biele svetlo, a súčasne poskytujú úsporu energie až 90%. Tieto LED žiarovky s tvarom kvapky alebo sviečky sa dokonale hodia do vašich súčasných svietidiel.

Údaje o produkte


Všeobecné informácie		Prevádzkové a elektrické	
Pätica	E14 [E14]	Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Nominálna životnosť	15 000 h	Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Spínací cyklus	20 000	Spotreba	2,2 W
Technológia osvetlenia	LED	Prúd svetelného zdroja (nom.)	21 mA
Referenčný svetelný tok	Sphere	Ekvivalentný výkon	25 W
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno	Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Svetelné technické		Čas zahrievania na 60 % svetla	0.5 s
Kód farby	827 [CCT of 2700K]	Účinnosť (zlomok)	0.4
Svetelný tok	250 lm	Napätie (nom.)	220-240 V
Označenie farby	Teplá biela (WW)	Teplota	
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2700 K	Maximálna teplota krytu (nom.)	36 °C
Merný výkon (menovitý) (nom.)	113,00 lm/W	Ovládanie a stmievanie	
Konzistencia farieb	<6	Stmievateľné	Nie
Index podania farieb (CRI)	80	Mechanické časti a teleso	
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %	Povrchová úprava žiarovky	Matná

Klasické matné sviečkové diódy LED a zdroje do lustrov

Tvar žiarovky	P45 [P 45 mm]
Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	E
Spotreba energie kWh/1 000 h	3 kWh
Registračné číslo EPREL	387383
EyeComfort	áno
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR



Úplný názov produktu	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR
Úplný kód produktu	871869670641100
Objednávkový kód	70641100
Č. materiálu (12NC)	929001345402
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696706411
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8718696706428

Rozmerový obrázok



Product	D	C
CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	45 mm	80 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR

General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR


Klasické matné sviečkové diódy LED a zdroje do lustrov

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR

Životnosť



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR

