



Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen matt

Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

Hinweise

- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14 [E14]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	470 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	109,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen matt

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	4,3 W
Lampenstrom (Nom)	35 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0,5
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt


Abmessungsskizzen

Kolbenform	P45 [P 45 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387384
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR
Gesamtbezeichnung des Produkts	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR
Gesamt-Produktcode	871869670643500
Bestellcode	70643500
Material-Nr. (12NC)	929001345502
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696706435
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696706442

Product	D	C
CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	45 mm	80 mm

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen matt

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR

General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR

Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen matt

