



Klasické matné sviečkové diódy LED a zdroje do lustrov

Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR

Matné klasické LED žiarovky s tradičným dizajnom vyžarujú krásne, dekoratívne teplé biele svetlo, a súčasne poskytujú úsporu energie až 90%. Tieto LED žiarovky s tvarom kvapky alebo sviečky sa dokonale hodia do vašich súčasných svietidiel.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie

Pätica	E27 [E27]
Nominálna životnosť	15 000 h
Spínací cyklus	20 000
Technológia osvetlenia	LED
Referenčný svetelný tok	Sphere
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno

Svetelné technické

Kód farby	827 [CCT of 2700K]
Svetelný tok	250 lm
Označenie farby	Teplá biela (WW)
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2700 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	113,00 lm/W
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (CRI)	80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %

Prevádzkové a elektrické

Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Spotreba	2,2 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	21 mA
Ekvivalentný výkon	25 W
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	0,5 s
Účinnosť (zlomok)	0,4
Napätie (nom.)	220-240 V

Teplota

Maximálna teplota krytu (nom.)	36 °C
--------------------------------	-------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso


Povrchová úprava žiarovky	Matná
---------------------------	-------

Klasické matné sviečkové diódy LED a zdroje do lustrov

Tvar žiarovky	P45 [P 45 mm]
Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	E
Spotreba energie kWh/1 000 h	3 kWh
Registračné číslo EPREL	387385
EyeComfort	áno
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR



Úplný názov produktu	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR
Úplný kód produktu	871869670645900
Objednávkový kód	70645900
Č. materiálu (12NC)	929001345602
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696706459
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8718696706466

Rozmerový obrázok



Product	D	C
CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	45 mm	78 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR

General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR


Klasické matné sviečkové diódy LED a zdroje do lustrov

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR

Životnosť



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR

