



# Klasyczne matowe świece i bańki LED

## Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR

Klasyczne matowe świece i bańki LED zapewniają piękne, dekoracyjne ciepłe światło białe, a jednocześnie oszczędzają około 90% kosztów energii. Charakterystyczne kształty klasycznych, matowych świec i baniek LED stanowią idealne uzupełnienie każdej oprawy.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	20 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Strumień Świetlny	470 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	109,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	P45 [P 45 mm]

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	4,3 W
Lamp Current (Nom)	35 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,5
Napięcie (Nom)	220-240 V

## Klasyczne matowe świece i bańki LED

### Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej	F
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	387386
EyeComfort	Tak

### Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR
Pełna nazwa produktu	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR


Full EOC	871869670647300
Kod zamówienia	70647300
Materiał Nr (12NC)	929001345702
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696706473
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696706480

### Rysunki techniczne




Product	D	C
CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	45 mm	78 mm

### Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR




General Uniform Lighting - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR

General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR


# Klasyczne matowe świece i bańki LED

## Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR

## Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR

